




VA602NWH



**Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, сталеві двері**

### Технічні характеристики

#### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

#### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

#### Обладнання

|                 |   |
|-----------------|---|
| Кількість рейок | 2 |
|-----------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 5 |
|----------------------|---|

#### Ємність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 24 |
|-------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Кількість півмодулів терміналів на рейці | 48 |
|------------------------------------------|----|

#### Розміри

|        |        |
|--------|--------|
| Висота | 765 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Ширина | 305 mm |
|--------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Глибина | 96,50 mm |
|---------|----------|

#### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість замків | 0 |
|------------------|---|

#### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 12 |
|------------------------------|----|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

#### Безпека

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ударостійкість IK | IK07 |
|-------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30 |
|-----------------------------------|------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Випробування розжареним дротом | 650 °C |
|--------------------------------|--------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|