



WXF472N

Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Jet crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Visina 42,50 mm

Širina 90 mm

Dubina 45 mm

Broj jedinica 2

Montažna dubina ugradbenih kutija 50 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 4

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager gallery

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da