



WXF473T

Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Titanij

RAL kod 9006

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

##### Dimenzije

Visina 42,50 mm

Širina 135 mm

Dubina 45 mm

Broj jedinica 3

Montažna dubina ugradbenih kutija 50 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Uklopna montaža

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 6

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

##### Tekst

Zaštita Poboľšana zaštita od kontakta

**Pogodno za**

gallery

**Održivost**

REACH-bez SVHC

Da

Usklađeno sa RoHS

Da