



SP202N

Apparatskydd 2-pol (överspänningsskydd)

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	255 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,25 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,50 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	16 A
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	3 kA

Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	36 mm
Djup	64 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 40 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-C-S TN-S TT
------------	----------------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T3
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,2 - 1,2 Nm
-----------------------------	--------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja