



85422100



B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 33,20 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Αυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού) Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος Ναι

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι