




TCC520E



## KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 2,5 - 3,5 m |
| Installatiehoogte        | 4 - 4 m     |

#### Instellingen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS  |
| Minimale inschakelduur   | 60 s |

#### Functies

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Maximale bedrijfscyclus | 60 min |
|-------------------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

#### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

#### Leveringsomvang

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |
|---------------------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 12 mA |
|-----------------------------------------|-------|

#### Detectie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Detectiehoek                | 360 - 360 |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 360 - 360 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 45 °C |
|---------------------|-------------|

#### Materiaal

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)<br>Polycarbonaat (PC) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|

#### Teksten

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Modus        | Bedrijfsstanden: automatisch, halfautomatisch, test                       |
| Functie      | Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik |
| Montagewijze | Met veerbeugels voor plafondinbouw                                        |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|