




85421200

## B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Τάση λειτουργίας | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Υλικά

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Υλικό | Μέταλλο<br>Πλαστικό |
|-------|---------------------|

#### Διαστάσεις

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ενσωματωμένο βάθος | 32 mm    |
| Ύψος               | 71 mm    |
| Πλάτος             | 71 mm    |
| Βάθος              | 33,20 mm |

#### Αρχιτεκτονική

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Μονό μπουτόν πίεσης |
|------------------------------|---------------------|

#### Ισχύς

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,30 W |
|-----------------------------------------|--------|

#### Φωτισμός

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming | 3 - 250 W |
| Ισχύς λαμπτήρα LED                        | 250 W     |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 0 |
|-------------------|---|

#### Κείμενο

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αρχή ρύθμισης φωτισμού   | Αυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού) Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση |
| Ασφάλεια                 | Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)                                                                                              |
| Τρόπος εγκατάστασης      | Με νύχια στήριξης                                                                                                                                                       |
| Είδος σύνδεσης           | Με βιδωτούς ακροδέκτες                                                                                                                                                  |
| Μονάδα επέκτασης εισόδου | Με είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν (επαφή κλεισίματος), λειτουργία μονής επιφάνειας και μονάδα επέκτασης ανιχνευτή κίνησης                                         |
| Λειτουργία και έλεγχος   | Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth                                                                                                                                        |

#### Εξοπλισμός

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Δευτερεύουσα είσοδος | Ναι |
|----------------------|-----|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|