




85122200



PM interruptor electrónico 2-cables 2E

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo230 - 230 V

Controles e indicadores

Utilizable con detector de movimientoNo

Frecuencia

Frecuencia50 - 60 Hz

Iluminación

Lámpara LED regulable 230 V12 - 40 W

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C

Dimensiones

Profundidad del montaje32 mm

Texto

Principio de regulaciónAjuste automático del principio de conmutación en función de la carga (método autoDetect)

Entrada de estación supletoriaCon 2 entradas de extensión supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie

FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)

Tipo de montajeCon garras de expansión

Tipo de conexiónCon bornes roscados

Sostenibilidad

Conforme RoHSÍ