




8542110X

## Tekniska egenskaper

### Spänning

|               |             |
|---------------|-------------|
| Driftspänning | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metall<br>Plast |
|----------|-----------------|

### Dimensioner

|                |          |
|----------------|----------|
| Inbyggnadsdjup | 32 mm    |
| Höjd           | 71 mm    |
| Bredd          | 71 mm    |
| Djup           | 33,20 mm |

### Arkitektur

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Styr/manöverelement | Enkel tryckknapp |
|---------------------|------------------|

### Ström

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Strömförbrukning (standby) | 0,30 W |
|----------------------------|--------|

### Belysning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimbara 230 V LED-lampor | 3 - 120 W |
| LED-lampans effekt       | 250 W     |

### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

### Text

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimrings princip       | Automatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process) |
| Säkring                | Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)                           |
| Utförande              | Med klor                                                                         |
| Anslutningstyp         | Med skruvanslutningar                                                            |
| Expansionsenhet ingång | Utan ingång 230 V                                                                |
| Drift och styrning     | Inget Bluetooth-gränssnitt                                                       |

### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|