



LNH3630M

Fusible à couteaux HPC NH3 gG AC500V 630A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|--------|----|
| Courbe | gG |
|--------|----|

Fusible

| | |
|-----------------------------|-----|
| Taille de l'élément fusible | NH3 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|----|
| Caractéristique du fusible | gG |
|----------------------------|----|

Tension

| | |
|--------------------------------|-------|
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 500 - 500 V |
|------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tension assignée CA 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------|-------------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Conditions d'utilisation

| | |
|-------|-----|
| Isolé | Non |
|-------|-----|

Principaux attributs électriques

| | |
|---|--------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 120 kA |
|---|--------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 43.10 W |
|-----------------------------------|---------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 86 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 86 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 150 mm |
|------------|--------|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|