



ECP300C

Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polo	3P+N
--------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	5 A
----------------------------	-----

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	60 mm

Equipo

Tipo de emisor de impulsos	Eléctrico
----------------------------	-----------

Compatibilidad

Adecuado para	Consumo / suministro
---------------	----------------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1 - 1 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Características mecánicas

Par de apriete nominal - terminal digital	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Medición

Sistema de medición	Transformador de medida
Tipo del dispositivo de medición	Electrónico
Rango de medición de corriente	0,01 - 6,0 A
Rango de medición de tensión Ph-N	92 - 276 V
Rango de medición de tensión Ph-Ph	160 - 480 V
Rango de medición de frecuencia	45 - 65 Hz

Fuente de alimentación

Número de fases para la fuente de alimentación	4
--	---

Funciones

Clase de precisión	B
Tipo de tarifas	T1...T2 (230 V AC) / -
Calibrado	Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 70 °C

Potencia

Consumo de energía VA	2 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,60 W

Corriente eléctrica

Corriente máxima del circuito de medición	6 A
---	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si