



LNH3630M

### Fusível de facas NH3 gG 630A 500V

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|       |    |
|-------|----|
| Curva | gG |
|-------|----|

##### Fusível

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dimensão do fusível | NH3 |
|---------------------|-----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Características do fusível | gG |
|----------------------------|----|

##### Tensão

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tipo de alimentação de tensão | AC/DC |
|-------------------------------|-------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 500 - 500 V |
|------------------------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tensão nominal de 50 Hz AC | 500 - 500 V |
|----------------------------|-------------|

##### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

##### Condições de utilização

|         |     |
|---------|-----|
| Isolado | Não |
|---------|-----|

##### Principais atributos elétricos

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Potência

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Potência total dissipada em IN | 43,10 W |
|--------------------------------|---------|

##### Dimensões

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 86 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 86 mm |
|---------|-------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Profundidade | 150 mm |
|--------------|--------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
|-------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|