



LV8ZW1000

**Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

**Leistung**

Leistung	5 VA
----------	------

**Abmessungen**

Durchmesser der Öffnung	21 mm
Breite	65 mm
Tiefe	35 mm

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	3000 V
--------------------------	--------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP10
--------------------------------	------

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite	1000 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

**Installation, Montage**

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja