



WXD100V

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery vert

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Vert

Code RAL 6032

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 17,20 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui