



Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola	1P+N
----------	------

Dimenzije

Dubina	60 mm
Širina	36 mm
Visina	92 mm

Električna struja

Maksimalno mjerenje struje kruga	80 A
Nazivna struja	80 A

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Funkcije

Kalibrirano je	Da
Klasa tačnosti	B
Tip tarife	T1...T2 (230 V AC)/-

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
Nazivni zatezni moment	2 - 2 Nm

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Kompatibilnost

Prikladno za	Kupovina/zaliha
--------------	-----------------

Mehaničke karakteristike

Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Mjerenje

Raspon mjerenja frekvencije	45 - 65 Hz
Raspon mjerenja napona Ph-N	92 - 276 V
Raspon mjerenja struje	0,25 - 80,0 A
Sistem mjerenja	Direktno mjerenje
Vrsta mjernog instrumenta	Elektronički

Napajanje

Broj faza za napajanje	1
------------------------	---

Oprema

Vrsta generatora impulsa	Električni
--------------------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Direktna veza
------------	---------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Snaga

Potrošnja energije VA	2 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	1 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 70 °C

Veza

Presjek izlaza za mjerenje	33 - 33 mm ²
Presjek mjernog ulaza	33 - 33 mm ²

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da