



XEM470

Flow Energiemanager

Technische eigenschappen

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
-----------------	-------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	3
-----------------	---

Afmetingen

Breedte	70 mm
---------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	DIN-rail adapter
Transmissiemodus	Ethernet

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Systeeminterface	Ethernet
------------------	----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----