




TCC520E



**Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2.5 - 3.5 m
Montagehöhe	4 - 4 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltdauer	60 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer	60 min
-------------------------	--------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	12 mA
---------------------------------	-------

**Erfassung**

Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

**Texte**

Betriebsart	Betriebsarten: Automatik, Halbautomatik, Test
Funktion	Verknüpfung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----