



ECA310D

**agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, AGARDIO, MID**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

System magistralny	MODBUS
Układ biegunów	3P+N

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Pojemność**

Liczba modułów	6
----------------	---

**Łączność**

Typ połączenia	Połączenie bezpośrednie
Typ połączenia	Modbus RS-485 3 przewody

**Wymiary**

Wysokość	92 mm
Szerokość	107 mm
Głębokość	60 mm

**Sprzęt**

Typ impulsów	Optyczny
--------------	----------

**Kompatybilność**

Odpowiednie do	Zakup/dostawa
----------------	---------------

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego	50 - 50 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego	50 - 50 mm <sup>2</sup>
Typ złącza/wtyku magistrali	RJ45

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	5 - 5 Nm
Sposób montażu	Szyna DIN

**Cechy mechaniczne**

Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

**Pomiar**

Układ pomiarowy	Pomiar bezpośredni
Typ urządzenia pomiarowego	Elektroniczny
Zakres pomiarowy prądu	0,25 - 125,0 A
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N	92 - 276 V
Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph	160 - 480 V
Zakres częstotliwości	45 - 65 Hz

**Funkcje**

Klasa dokładności	B
Rodzaj taryfy	T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
Jest skalibrowany	Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C

**Moc**

Pobór mocy VA	2 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,60 W

---

**Prąd elektryczny**

---

Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego	125 A
---	-------

---

**Częstotliwość**

---

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

---