




TCC520E



KNX system Podtynkowy czujnik obecności IR z wyjściem załączającym, biały

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Wymiary

Wysokość montażu	4 - 4 m
Zalecana wysokość montażu	2,5 - 3,5 m

Ustawienia

Minimalny cykl pracy	60 s
----------------------	------

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	60 min
-----------------------	--------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	12 mA
--	-------

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Kąt detekcji w poziomie	360 - 360

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) Poliwęgiel (PC)
----------	---

Dodatkowe informacje

Rodzaj pracy	Tryby pracy: automatyczny, półautomatyczny, test
Funkcja	Możliwość połączenia kilku czujników w celu zwiększenia obszaru detekcji
Montaż	Zaciski sprężynowe do zabudowy w suficie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----