



ECA180D

Central medida 1F 80A 2M AGARDIO MID

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	MODBUS
N.º de polos	1P+N

Intensidade de corrente

Corrente nominal	80 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação direta
Tipo de conexão	ModBus RS-485 de 3 fios

Dimensões

Altura	92 mm
Largura	36 mm
Profundidade	60 mm

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos	Ótico
-----------------------------	-------

Compatibilidade

Adequado para	Consumo/produção
---------------	------------------

Ligações

Secção transversal da entrada de medição	33 - 33 mm²
Secção transversal da saída de medição	33 - 33 mm²
Tipo de conector	RJ45

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2 - 2 Nm
Montagem	Calha DIN

Características mecânicas

Binário de aperto nominal de terminal digital	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Tipo de medição

Tipo de medição	Medição direta
Tipo de aparelho de medição	Eletrónico
Gama da medição da corrente	0,25 - 80,0 A
Intervalo de medição da tensão F-N	92 - 276 V
Gama de medição de frequências	45 - 65 Hz

Power supply

Número de fases da alimentação	1
--------------------------------	---

Funções

Classe de precisão	B
Tipo de tarifa	- /T1...T8 Modbus
Calibrado	Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

Ficha técnica do produto

ECA180D

Potência

Consumo de energia VA	2 VA
Potência total dissipada em IN	1 W

Intensidade de corrente

Corrente máxima do circuito de medição	80 A
--	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim