



ECA300C

Contador de Energía 3F via CT 1-5A 4M AGARDIO MID

Características técnicas

Arquitectura

Sistema de bus	MODBUS
Tipo de polo	3P+N

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	5 A
----------------------------	-----

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conexión	Modbus RS-485 3 cables
------------------	------------------------

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	60 mm

Equipo

Tipo de emisor de impulsos	Óptica
----------------------------	--------

Compatibilidad

Adecuado para	Consumo / suministro
---------------	----------------------

Conexión

Tipo de conector/toma para sistema de bus	RJ45
---	------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1 - 1 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Características mecánicas

Par de apriete nominal - terminal digital	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Medición

Sistema de medición	Transformador de medida
Tipo del dispositivo de medición	Electrónico
Rango de medición de corriente	0,01 - 6,0 A
Rango de medición de tensión Ph-N	92 - 276 V
Rango de medición de tensión Ph-Ph	160 - 480 V
Rango de medición de frecuencia	45 - 65 Hz

Fuente de alimentación

Número de fases para la fuente de alimentación	4
--	---

Funciones

Clase de precisión	B
Tipo de tarifas	T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
Calibrado	Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 70 °C

Potencia

Consumo de energía VA	2 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,60 W

Corriente eléctrica	
Corriente máxima del circuito de medición	6 A
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí