



ECP300C

Central medida 3F TI 1-5A 4M S0 MID

Características técnicas

Arquitetura

N.º de polos	3P+N
--------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	5 A
------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	72 mm
Profundidade	60 mm

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos	Elétrico
-----------------------------	----------

Compatibilidade

Adequado para	Consumo/produção
---------------	------------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1 - 1 Nm
Montagem	Calha DIN

Características mecânicas

Binário de aperto nominal de terminal digital	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Tipo de medição

Tipo de medição	Transformador de intensidade
Tipo de aparelho de medição	Eletrónico
Gama da medição da corrente	0,01 - 6,0 A
Intervalo de medição da tensão F-N	92 - 276 V
Intervalo de medição da tensão F-F	160 - 480 V
Gama de medição de frequências	45 - 65 Hz

Power supply

Número de fases da alimentação	4
--------------------------------	---

Funções

Classe de precisão	B
Tipo de tarifa	T1...T2 (230 V CA)/-
Calibrado	Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

Potência

Consumo de energia VA	2 VA
Potência total dissipada em IN	0,60 W

Intensidade de corrente

Corrente máxima do circuito de medição	6 A
--	-----

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Ficha técnica do produto

ECP300C

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim