



ECR310D

Brojilo 3-fazno, direktno 125A, MODBUS MID

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem	MODBUS
Tip pola	3P+N

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Povezivost

Vrsta veze	Direktna veza
Vrsta priključka	Modbus RS-485 3 žice

Dimenzije

Visina	92 mm
Širina	107 mm
Dubina	60 mm

Oprema

Vrsta generatora impulsa	Optički
--------------------------	---------

Kompatibilnost

Pogodno za	Kupovina/zaliha
------------	-----------------

Veza

Presjek mjernog ulaza	50 - 50 mm ²
Presjek izlaza za mjerenje	50 - 50 mm ²
Vrsta priključka/utikača Bus sistem	Bus klemna

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	5 - 5 Nm
Montiranje na	DIN šina

Mehaničke karakteristike

Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Mjerenje

Sistem mjerenja	Direktno mjerenje
Vrsta mjernog instrumenta	Elektronički
Raspon mjerenja struje	0,25 - 125,0 A
Raspon mjerenja napona Ph-N	92 - 276 V
Raspon mjerenja napona Ph-Ph	160 - 480 V
Raspon mjerenja frekvencije	45 - 65 Hz

Funkcije

Klasa tačnosti	B
Tip tarife	T1...T2 (230V AC)/T1...T8 MODBUS
Kalibrirano je	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 70 °C

Snaga

Potrošnja energije VA	2 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	0,60 W

Električna struja

Maksimalno mjerenje struje kruga	125 A
----------------------------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da