



ECP300C

Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5A, 4M, S0 MID

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	3P+N
------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	5 A
-------------------	-----

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	72 mm
Глибина	60 mm

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	1 - 1 Nm
--------------------------------	----------

Механічні властивості

Номінальний крутний момент для затягування цифрового терміналу	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

Вимірювання

Діапазон вимірювання струму	0,01 - 6,0 A
Діапазон вимірювання напруги Ph-N	92 - 276 V
Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph	160 - 480 V
Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz

Power Supply

Кількість фаз для електроживлення	4
-----------------------------------	---

Функції

Клас точності	B
---------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Потужність

Споживання енергії VA	2 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W

Електричний струм

Максимальний струм вимірювального кола	6 A
--	-----

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes