



ECR310D

Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID

Technické vlastnosti

Architektura

Sběrníkový systém	MODBUS
Typ pólu	3P+N

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Přímé připojení
Typ možností připojení	ModBus RS-485 3 vodiče

Rozměry

Výška	92 mm
Šířka	107 mm
Hloubka	60 mm

Vybavení

Typ pulzního generátoru	Optický
-------------------------	---------

Přenos

Vhodné pro	Nákup/dodávky
------------	---------------

Připojení

Průřez měřicího vstupu	50 - 50 mm ²
Průřez měřicího výstupu	50 - 50 mm ²
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrnice	Sběrníková připojovací svorka

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	5 - 5 Nm
Montáž	Lišta DIN

Mechanické vlastnosti

Jmenovitý utahovací moment digitální svorky	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Měření

Měřicí systém	Přímé měření
Druh měřicího přístroje	Elektronicky
Rozsah měření proudu	0,25 - 125,0 A
Rozsah měření napětí Ph-N	92 - 276 V
Rozsah měření napětí Ph-Ph	160 - 480 V
Měřicí rozsah frekvence	45 - 65 Hz

Funkce

Třída přesnosti	B
Typ tarifu	T1...T2 (230 V AC)/T1...T8 Modbus
Je kalibrovaný	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C

Výkon

Příkon VA	2 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,60 W

Elektrický proud

Maximální proud měřicího obvodu	125 A
---------------------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano