



ECP301C

**Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	3P+N
---------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	5 A
-------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	60 mm

**Equipement**

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

**Compatibilité**

Adapté à	Achat/vente
----------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	1 - 1 Nm
Montage	Rail DIN

**Fonctions mécaniques**

Couple de serrage nominal terminal digital	0.50 - 0.50 Nm
--	----------------

**Mesure**

Système de mesure	Transformateur de mesure
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0.01 - 6.0 A
Plage de tension de mesure PH/N	92 - 276 V
Plage de tension de mesure Ph/Ph	160 - 480 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	4
---	---

**Fonctions**

Classe de précision	B
Type de tarif	T1...T2 (230 V AC)/-
Est calibré	Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

**Puissance**

Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0.60 W

**Courant électrique**

Courant de circuit de mesure maximum	6 A
--------------------------------------	-----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui