



ECP310D

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 125A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Πόλοι	3P+N
-------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση με βίδες
----------------	------------------

Διαστάσεις

Ύψος	92 mm
Πλάτος	107 mm
Βάθος	60 mm

Εξοπλισμός

Είδος της εισαγωγής παλμού	Ηλεκτρικό
----------------------------	-----------

Συμβατότητα

Κατάλληλο για	Αγορά/προσφορά
---------------	----------------

Σύνδεση

Διατομή της εισόδου μέτρησης	50 - 50 mm ²
Διατομή εξόδου μέτρησης	50 - 50 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	5 - 5 Nm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Μέτρηση

Σύστημα μέτρησης	Άμεση μέτρηση
Είδος οργάνου μέτρησης	Ηλεκτρονικό
Εύρος μέτρησης ρεύματος	0,25 - 125,0 A
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N	92 - 276 V
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-Ph	160 - 480 V
Συχνότητα μέτρησης	45 - 65 Hz

Λειτουργίες

Κατηγορία ακρίβειας	B
Τύπος τιμολογίου	T1...T2 (230 V AC)/-
Είναι βαθμονομημένο	Ναι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 70 °C

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA	2 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,60 W

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης	125 A
-----------------------------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι