



ECP140D

**Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	1P+N
---------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Connectivité**

Type de connection / prise	Raccordement direct
----------------------------	---------------------

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm

**Equipement**

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

**Compatibilité**

Adapté à	Achat/vente
----------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en entrée de comptage	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en sortie de comptage	16 - 16 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	1 - 1 Nm
Montage	Rail DIN

**Fonctions mécaniques**

Couple de serrage nominal terminal digital	0.50 - 0.50 Nm
--	----------------

**Mesure**

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0.25 - 40.0 A
Plage de tension de mesure PH/N	184 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	1
---	---

**Fonctions**

Classe de précision	B
Type de tarif	Tarif simple
Est calibré	Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

**Puissance**

Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

---

**Courant électrique**

---

Courant de circuit de mesure maximum	40 A
--------------------------------------	------

---

**Fréquence**

---

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

---

**Durabilité**

---

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---