



ECP380D

### Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Numero di poli 3P+N

##### Corrente

Corrente nominale 80 A

##### Numero di moduli

Numero di moduli 4

##### Connettività

Tipo di connessione Collegamento diretto

##### Serie

Altezza 92 mm

Larghezza 72 mm

Profondità 60 mm

##### Equipaggiamento

Tipo di emettitore ad impulsi Elettrico

##### Compatibilità

Adatto per Acquisto/consegna

##### Connessione

Sezione cavo ingresso 33 - 33 mm<sup>2</sup>

Sezione cavo uscita 33 - 33 mm<sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 2 - 2 Nm

Montaggio su Guida DIN

##### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio nominale terminale digitale 0,50 - 0,50 Nm

##### Misura

Sistema di misura Misurazione diretta

tipo di strumento di misura Elettronico

Intervallo di misura corrente 0,25 - 80,0 A

Campo di misura della tensione Ph-N 92 - 276 V

Campo di misura della tensione Ph-Ph 160 - 480 V

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

##### Funzioni

Classe di precisione B

Tipo di tariffa T1/T2 (230 V AC)/-

Calibrato Sì

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -25 - 70 °C

##### Potenza

Potenza assorbita VA 2 VA

Potenza dissipata totale 0,60 W

##### Corrente

Corrente massima del circuito di misura 80 A

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |