



TXA664AN



IP20



### Modulo KNX dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC easy e ETS 8M

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus
Tensione ausiliaria	230 - 230 V

##### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	2,40 mA
--	---------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Equipaggiamento

Numero di uscite	4
------------------	---

##### Illuminazione

Potenza della lampada LED	240 W
---------------------------	-------

##### Equipaggiamento

Tipo di dimmer	Attuatore dimmer
----------------	------------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

##### Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	300 W
Potenza lampada ad incandescenza	5 - 5 W
Alimentazione del variatore	5 - 300 W

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connessione	QuickConnect

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

##### Testo

Fusibile	Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED) Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
Modalità di esercizio	Accoppiamento di carico di 4 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite
Principio regolazione luce	Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
Funzione	Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

---

**Testo**

Etichettatura	Campo di scrittura grosso
Protezione	Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----