




TYA661AN



Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Hilfsspannung	230 - 230 V

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	2,30 mA
---------------------------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	60 W
-------------------------------	------

Ausstattung

Bussystem Dimmaktor Ausführung	Steuerbaustein
--------------------------------	----------------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	300 - 300 W
Dimmleistung	300 - 300 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschlussart	quickconnect

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	60 - 60 W
--------------------------	-----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Texte

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED) Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-----------	--

Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
-------------	--

Funktion	Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtmittelstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
----------	---

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
--------------	--------------------------

Schutz	Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz
--------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----