



TRM691E



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

### Technische karakteristieken

#### Spanning

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Systeemspanning | 230 VAC |
|-----------------|---------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 45 °C |
|---------------------|-------------|

#### Aansluiting

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Uitrusting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 1 |
|------------------|---|

#### Verlichting

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vermogen led-lamp | 50 W |
|-------------------|------|

#### Uitrusting

|             |            |
|-------------|------------|
| Type dimmer | Universeel |
|-------------|------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Vermogen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Vermogen gloeilamp | 200 - 200 W |
| Dimvermogen        | 200 - 200 W |

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Met bussysteem KNX RF  | Ja                 |
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
|--------------------------|-----------|

#### Teksten

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zekering      | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
| Dimprincipe   | Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend      |
| Functie       | Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)                                |
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen                                                |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|