



80262160



KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 1,1m z portem magistralnym i czuj. temp.

#### Właściwości techniczne

##### Ustawienia

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

##### Wymiary

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Zalecana wysokość montażu | 1,10 - 1,10 m |
|---------------------------|---------------|

##### Ustawienia

|                      |      |
|----------------------|------|
| Minimalny cykl pracy | 10 s |
|----------------------|------|

##### Funkcje

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Maksymalny cykl pracy | 30 min |
|-----------------------|--------|

##### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |
|---------------------------------|-----|

##### Napięcie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V |
|-----------------------------|-----------|

##### Dostarczane wyposażenie

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z połączeniem magistrali | Tak |
|--------------------------|-----|

##### Prąd elektryczny

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Pobór prądu przez magistralę transmisji danych | 10 mA |
|------------------------------------------------|-------|

##### Oświetlenie

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

##### Wykrywanie

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kąt detekcji regulowany | 45 - 90 ° |
| Kąt detekcji w poziomie | 90 - 180  |

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Materiały

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Materiał | Metal<br>Tworzywo sztuczne |
|----------|----------------------------|

##### Dodatkowe informacje

|              |                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk     | Z przyciskiem automatyczna/stałego ZAK./stałego WYŁ.                                                                                            |
| Rodzaj pracy | Z trybem testowym<br>Tryb Master/Slave umożliwiające pokrycie dużych obszarów detekcji<br>Z 3 trybami pracy: automatyczny/stałe ZAK./stałe WYŁ. |
| Funkcja      | Symulacja obecności<br>Z funkcją "przyjęcie"                                                                                                    |
| Montaż       | Z pazurkami rozporowymi<br>Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                   |

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|