



Technische eigenschappen

Bussysteem	MODBUS
Pooltype	3P+N

Nominale stroom	5 A
-----------------	-----

Aantal modulen	4
----------------	---

Aansluitwijze	Modbus RS485 3-draads
---------------	-----------------------

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm
Diepte	60 mm

Type impulsgeber	Optisch
------------------	---------

Geschiedt voor	Inkoop/levering
----------------	-----------------

Type connector/steker bussysteem	Busaansluitklem
----------------------------------	-----------------

Aandraaimoment	1 - 1 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Aandraaimoment digitale aansluitklem	0,50 - 0,50 NM
--------------------------------------	----------------

Meetsysteem	Meetwaardeomvormer
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,01 - 6,0 A
Meetbereik spanning L-N	92 - 276 V
Meetbereik spanning L-L	160 - 480 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Nauwkeurigheidsklasse	B
Type tarief	T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
Is gekalibreerd	Ja

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Opgenomen vermogen VA	2 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	0,60 W

Productdatablad

ECR300C

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	6 A
----------------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja