



EGN200



Programador multifunción 2 vía con Bluetooth

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 240 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	2300 W
--	--------

Iluminación

Carga máxima serie de lámparas fluorescentes	1000 W
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	400 VA

Funciones

Reserva de marcha - años	10 y
Con sincronización de red	No
Con sincronización de cuarzo	Sí
Cantidad canales de función	2

Equipo

Autonomía por día	0,25 s
Con programa de impulso	Sí
Número de canales	2

Conexión

Tipo de contactos	1 cambio
-------------------	----------

Configuración

Programa diario	Sí
Programa semanal	Sí
Programa anual	Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +45 °C
-------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.2 - 2.5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.2 - 4 mm ²

Texto

Tipo de conexión	Con borne con tornillos
------------------	-------------------------

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	35,80 mm
Profundidad	61,60 mm

Principales características eléctricas

Intervalo mínimo entre 2 tiempos de comutación	1 min
--	-------

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----