




TYA610C



### Modulo KNX 10 uscite 16A 230V AC configurazione modalità ETS 6M

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Modalità di configurazione supportata | ETS |
|---------------------------------------|-----|

##### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus KNX       | Si |
| Con sistema bus radio KNX | No |

##### Serie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Altezza                      | 90 mm |
| Profondità                   | 65 mm |
| Numero di unità in larghezza | 6     |

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Materiali

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Grigio chiaro |
|--------|---------------|

##### Equipaggiamento

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Con interruttore per commutazione manuale | Si |
| Radiofrequenza bidirezionale              | No |

##### Corrente

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Consumo di corrente del bus durante l'inattività | 8 mA |
|--------------------------------------------------|------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Potenza

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Alimentazione lampada a incandescenza 230 V | 2300 - 2300 W |
| Potenza d'uscita                            | 2300 W        |
| Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V    | 2300 W        |

##### Condizioni di impiego

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Tensione nominale d'impiego CA        | 230 - 230 V         |
| Tensione di alimentazione del sistema | 30 V DC tramite bus |
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V           |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Conneessione

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Sezione conduttore rigido     | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Testo

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione            | Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme<br>Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle<br>Con funzione parasole |
| Tipo di connessione | Con terminali QuickConnect                                                                                                                      |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|