



14093515



Tekniska egenskaper

Frekvens

Överföringsbandbredd	500 - 500 MHz
----------------------	---------------

Utrustning

Antal utgångar	1
----------------	---

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-15 - 30 °C
-----------------	-------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Självskalandeanslutning
---------------------------	-------------------------

Material

Färg	Grå
------	-----

Material	Termoplast
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med skärande snabbanslutning
----------------	------------------------------

Spänning	Lämplig för PoE+
----------	------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----