



ECM310D

Лічильник 3-фазний прямого підключення 125A, 6М, MBUS MID

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	3P+N
------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	6
-------------------	---

Розміри

Висота	92 mm
Ширина	107 mm
Глибина	60 mm

Під'єднання

Переріз входу для вимірювання	50 - 50 mm ²
Переріз виходу для вимірювання	50 - 50 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	5 - 5 Nm
--------------------------------	----------

Механічні властивості

Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

Вимірювання

Діапазон вимірювання струму	0,25 - 125,0 A
Діапазон вимірювання напруги Ph-N	92 - 276 V
Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph	160 - 480 V
Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz

Функції

Клас точності	B
---------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Потужність

Споживання енергії ВА	2 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W

Електричний струм

Максимальний струм вимірювального кола	125 A
--	-------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes