



TXM646R



KNX e/s Elektroniczny sterownik grzewczy 6-kr z 12 reg. temperatury 24/230 V AC

Właściwości techniczne

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Napięcie wyjściowe	24 - 230 V
Napięcie pomocnicze	110 - 230 V

Moc

Pobór mocy podczas pracy	1 VA
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,40 W

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy	0,16 A
----------------------------	--------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 4 mm ²

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	4
-----------------------------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja blokowania może być aktywowana na każde wyjście sterownika za pomocą przycisków sterowania ręcznego lub magistrali Z funkcją ochrony zaworów
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----