



TXM620D



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 20 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ EASY 16A C LOAD

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ρυθμίσεις

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Με σύστημα bus KNX      | Ναι |
| Με ασύρματο σύστημα KNX | Όχι |

#### Διαστάσεις

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ύψος                    | 90 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 10    |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Υλικά

|       |              |
|-------|--------------|
| Χρώμα | Ανοιχτό γκρι |
|-------|--------------|

#### Εξοπλισμός

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα            | Όχι |
| Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή | Ναι |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας | 3 mA |
|------------------------------------------------|------|

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Ισχύς

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Ισχύς εξόδου                             | 2300 W |
| Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου | 2300 W |

#### Τάση

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$ | 230 - 230 V      |
| Τροφοδοσία τάσης συστήματος       | 30 V DC μέσω bus |
| Τάση λειτουργίας μέσω bus         | 21 - 32 V        |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Σύνδεση

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού   | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Κείμενο

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία     | Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό<br>Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων<br>Με λειτουργία ηλιοπροστασίας |
| Είδος σύνδεσης | Με βιδωτούς ακροδέκτες                                                                                                               |

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|