



TXA606D



KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 6-/3-kr

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Łączność

Z magistralą KNX	Tak
Z systemem magistrali KNX radio	Nie

Wymiary

Wysokość	90 mm
Liczba jednostek szerokości	4

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Materiały

Kolor	Szary
-------	-------

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

Prąd elektryczny

Pobór prądu magistrali w stanie beczynności	3 mA
---	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Moc wyjściowa	2300 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm ²

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----