



TJA670



## KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfig. KNX easy oraz bramką IoT

### Właściwości techniczne

#### Sprzęt

|                |     |
|----------------|-----|
| Serwer sieci W | Tak |
|----------------|-----|

#### Napięcie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V |
| Zakres napięcia pracy       | 24 - 24 V |
| Typ napięcia zasilania      | DC        |

#### Łączność

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów | Interfejsy wielofunkcyjne |
|------------------------------------------------|---------------------------|

#### Ustawienia

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Sprzęt

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba kanałów | 1 |
|----------------|---|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
|--------------------|-----|

#### Wymiary

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Szerokość                   | 105 mm      |
| Wymiary                     | 90 x 105 mm |
| Głębokość                   | 65 mm       |
| Liczba jednostek szerokości | 6           |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ złącza/wtyku | DRA (adapter dla szyn DIN) |
|------------------|----------------------------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Napięcie       | Zasilanie przez PoE lub 24 V DC                       |
| Oznaczenie     | Z polem opisowym                                      |
| Szyfrowanie    | Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników |
| Montaż         | Do instalacji w puszkach połączeniowych               |
| Złącza         | Z 2 gniazdami USB typu B, zgodnymi z USB 2.0          |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                    |

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|