




TXA606B



### KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 10 A, 6-/3-kr

#### Właściwości techniczne

##### Ustawienia

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

##### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z magistralą KNX                | Tak |
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |

##### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 90 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 4     |

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

##### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

##### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Częstotliwość radiowa dwukierunkowa        | Nie |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak |

##### Prąd elektryczny

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Pobór prądu magistrali w stanie beczynności | 3 mA |
|---------------------------------------------|------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Moc

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wyjściowa                   | 1200 W |
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 1200 W |

##### Napięcie

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V                |
| Napięcie zasilania systemu                         | 30 V DC poprzez magistralę |
| Napięcie robocze magistrali                        | 21 - 32 V                  |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja        | Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu<br>Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli<br>Z funkcją osłony przeciwsłonecznej |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                                |

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|