




TGA200



### Alimentation 24V DC 1A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Courant de sortie    | 1000 mA |
| Sortie d'intensité 1 | 1 A     |

#### Fonctions

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Tension de sortie régulée | Oui |
|---------------------------|-----|

#### Puissance

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Courant absorbé | 150 mA |
|-----------------|--------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Puissance absorbée (veille) | 0,20 W |
|-----------------------------|--------|

#### Raccordement

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect |
|---------------------------|--------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

#### Tension

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tension de sortie | 24 - 24 V |
|-------------------|-----------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 0 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 90 mm |
| Largeur    | 72 mm |
| Profondeur | 64 mm |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|