




TGA200



### Fonte alimentação 24V DC 1A

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Corrente de saída      | 1000 mA |
| Saída de intensidade 1 | 1 A     |

##### Funções

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tensão de saída ajustada | Sim |
|--------------------------|-----|

##### Potência

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Consumo de corrente | 150 mA |
|---------------------|--------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Potência

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Potência absorvida em standby | 0,20 W |
|-------------------------------|--------|

##### Conexão

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tipo de conector/ficha | QuickConnect |
|------------------------|--------------|

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

##### Tensão

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tensão de saída | 24 - 24 V |
|-----------------|-----------|

##### Condições de utilização

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 0 - 45 °C |
|------------------------------|-----------|

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 90 mm |
| Largura      | 72 mm |
| Profundidade | 64 mm |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|