



EVN004



### Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Betriebsspannung	195.5 - 253 V

##### Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Kunststoff

##### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	62 mm

##### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	4.50 VA
----------------------------	---------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

##### Leistung

Leistungsaufnahme standby	0.20 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	500 W
Glühlampenlast	500 - 500 W

##### Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	100 - 100 W
Leistung LED Lampe	100 W

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - +45 °C
--------------------	--------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

##### Texte

Dimmprinzip	Automatische Lasterkennung
Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
Spannung	Sonstige
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----