



TXM616D



Spínací reléový modul, 16 / 8 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX	Ano
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne

Rozměry

Výška	90 mm
Počet jednotek šířky	8

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ne
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

Elektrický proud

Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu	3 mA
---	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Výstupní výkon	2300 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez plného vodiče	0.5 - 6 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 4 mm ²

Texty

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel S funkcí protisluneční ochrany
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----