



TXA661A



Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 1 Out 300W 230V 4M

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus
Tensione ausiliaria	230 - 230 V

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	2,30 mA
--	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²

Equipaggiamento

Numero di uscite	1
------------------	---

Illuminazione

Potenza della lampada LED	60 W
---------------------------	------

Equipaggiamento

Tipo di dimmer	Attuatore dimmer
----------------	------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Potenza

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	300 W
Potenza lampada ad incandescenza	300 - 300 W
Alimentazione del variatore	300 - 300 W

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connessione	QuickConnect

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Testo

Fusibile	Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED) Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
----------	---

Principio regolazione luce

Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento
Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo

Funzione

Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect

Etichettatura

Campo di scrittura grosso

Protezione

Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si