




TXA661A



KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Ingangsspanning	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus
Hulpspanning	230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	2,30 mA
---	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Verlichting

Vermogen LED-lamp	60 W
-------------------	------

Samenstelling

Type dimmer	Dimactor
-------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	300 - 300 W
Dimvermogen	300 - 300 W

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	quickconnect

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Teksten

Zekering	Oververhittingsbeveiliging (aanduiding door led) Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Tekst	Groot tekstveld
Beveiliging	Met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----