



TYA664BN



## Dimmeraktor KNX 4x600W

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Driftspänning över buss | 21 - 32 V        |
| Ingångsspänning         | 230 - 230 V      |
| Matningsspänning        | 30 V DC via buss |
| Hjälpspänning           | 230 - 230 V      |

#### Elektrisk ström

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Strömförbrukning buss (dataöverföring) | 2,40 mA |
|----------------------------------------|---------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Area flexibel ledare | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Utrustning

|                |   |
|----------------|---|
| Antal utgångar | 4 |
|----------------|---|

#### Belysning

|                    |       |
|--------------------|-------|
| LED-lampans effekt | 480 W |
|--------------------|-------|

#### Utrustning

|               |             |
|---------------|-------------|
| Typ av dimmer | Dimmeraktor |
|---------------|-------------|

#### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 10 |
|---------------|----|

#### Ström

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 230 V glöd- och halogenlampor | 600 W     |
| Effekt glödljus               | 5 - 600 W |
| Effekt, variator              | 5 - 600 W |

#### Anslutning

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Med bussystem KNX radio | Nej          |
| Anslutningstyp          | quickconnect |

#### Belysning

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dimbara 230 V LED-lampor | 120 - 120 W |
|--------------------------|-------------|

#### Inställningar

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Konfigurationsläge som stöds | ETS |
|------------------------------|-----|

#### Text

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkring          | Överhettningsskydd (indikering via LED)<br>Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)                                                     |
| Driftläge        | Sammankoppling av 4 kanaler för att öka uteffekten genom parallellkoppling av utgångarna                                                          |
| Dimrings princip | Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande<br>Minimala/maximala dimningsvärden per kanal kan ställas in på enheten |
| Funktion         | "Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilampor kan aktiveras via KNX-bussen                                                           |
| Anslutningstyp   | Med quickconnect snabbanslutningar                                                                                                                |
| Märkning         | Stort märkfält                                                                                                                                    |
| Avsäkring        | Med överhettnings-, överbelastnings- och kortslutningsskydd                                                                                       |

# Produktdatablad

## TYA664BN

---

### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja